

UGR502



Ultrazvukový senzor

UGA01600FOKG/US



- 1 LED diody
- 2 tlačítko Teach-In



Vlastnosti výrobku		
Pouzdro	Typ závitu	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	55
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 0,3
Frekvenční měnič	[kHz]	230
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Elektrické provedení		NPN
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	2
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	< 1600; (Terč: 200 x 200 mm)
Úhel otevření válcový	[°]	15; (±2)
Přesnost / odchylky		
Teplotní kompenzace		ano
Hystereze	[%]	< 2
Odchylka spínacího bodu	[%]	-2...2
Opakovací přesnost		1 %

UGR502



Ultrazvukový senzor

UGA01600FOKG/US

Rozlišení	[mm]	1
Upozornění	Uvedené hodnoty byly dosaženy po zahřívacím čase 20 minut.	

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Skladovací teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V
	EN 55011	třída A
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms pulsivka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
MTTF	[let]	145
Certifikát UL	Ta	-20...70 °C
	Napěťové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E174191

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	101
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 97,5
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Sklokeramika
Utahovací moment	[Nm]	50

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	ozvěna	1 x LED, zelená
Teach funkce		ano

Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2, Nerezová ocel

Upozornění	
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení	1 ks


Elektrické připojení - konektor

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A






Připojení



diagramy a grafy

Odezva



- 1: vzdálenost
- 2: zvuková vlna
- 3: Terč 200 x 200 mm
- 4: Terč Ø 25 mm
- 5: Reflektor