


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT


Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 300 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	272
---------------------------	-----

Mechanická data

Hmotnost [g]	181,44
Materiály	nerezová ocel (1.4401 / 316)
Připojení senzoru	1/2" NPT Ø 10 mm
Procesní připojení	1/2" NPT

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------