




Bezpečnostní lankové spínače nouzového vypnutí

Rope Switch RH LED 110V AC



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Jmenovité izolační napětí	[V]	500
Výstupy		
Elektrické provedení	mžikový kontakt; max. spínací napětí: 240 V; spínací výkon: 720 VA; tepelný proud: 10 A	
Výstupní funkce	pomocný kontakt	2 x spínač
	bezpečnostní kontakt	4 x rozpínač
Minimální zátěžový proud	[mA]	5; (5 V DC)
Zatížitelnost kontaktů	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (indukční zátěž)	
Ochrana proti zkratu	ne	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům		15 g / 11 ms
Odolnost proti vibracím		10-500 Hz



Bezpečnostní lankové spínače nouzového vypnutí

Rope Switch RH LED 110V AC

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1268,5
Materiály	pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek žlutá; spínací kontakt: postříbřené	
Informace o životnosti	spínací cykly (mechanické):	> 1.000.000
Montážní poloha	jakékoliv	
Délka lana	125 m; (na stranu)	
Aktivační síla	[N]	< 125; (tahová síla: 130 N)
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená blikající
Elektrické připojení		
Požadované krytí	10 A; rychlá	
Upozornění		
Upozornění	pokyny pro instalaci a provoz převezměte prosím z návodu pro obsluhu.	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...2,5 mm²		
Připojení		

