


## Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH120MSS0003K12



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení

## Elektrická data

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 30 AC/DC |
| Třída krytí                        |     | II         |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 1,5        |

## Okolní podmínky

|                                      |      |          |
|--------------------------------------|------|----------|
| Okolní teplota                       | [°C] | -30...80 |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí | [°C] | -5...80  |
| Krytí                                |      | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Hmotnost                  | [g]  | 150,8              |
| Rozměry                   | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Materiály                 |      | TPU                |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU                |
| Materiál převlečné matice |      | Zinek, Niklovaný   |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel se zástrčkou


ASTGH120MSS0003K12

### Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR, černá, Ø 6,5 mm, Stíněný; 12 x 0,14 mm<sup>2</sup> (18 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,4 Nm



### Připojení