


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH120MSS0010K12



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	1,5

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...80
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	618,6
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTGH120MSS0010K12

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,5 mm, Stíněný; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,4 Nm



Připojení