


AS-Interface dobbelt sensor for pneumatisk quarter turn ventil

Added Value package AS-i T5



- 1 T5 forbindelse
- 2 indikerings- / target-puck afstandsstykke Skruer
- 3 magnetventil
- 4 Klargjort kabel til magnetventilen
- 5 AS-i fladkabel stik

Produktegenskaber

Udgangsfunktion	PNP
Tasteafstand [mm]	4

Elektriske Data

Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	160
Forsyningsspænding AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" iht. cULus)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
-------------------------	---

Udgange

Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	PNP

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

AS-i parametre

AS-i version	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
AS-i I/O konfiguration [hex]	7

**AS-Interface dobbelt sensor for pneumatisk quarter turn ventil**

Added Value package AS-i T5

AS-i ID kode [hex] A.E

Mekaniske data

Vægt [g]	900,95
Montering	Uskærmet
Hole spacing [mm]	130
Shaft height of valve drive [mm]	30

Tilbehør


Leverings omfang	Dobbeltsensor for aktuator: 1, AC2316
	Target pucks: 1, E17328
	magnetventil: 1, Bürkert 428623
	Lyddæmper: 2, 780780N
	Fladkabel stik: 1, E75471
	Forbindelseskabel: 1, E10845

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning**Elektrisk tilslutning - Hanstik****Tilslutning****Tilslutning**

1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrisk tilslutning - Hunstik**Udgange**

3	ekstern spænding -
4	Switch udgang 1 +