


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC507A + E7000A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	150
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Udgange									
Elektrisk design	AS-i								
Antal digitale udgange	2								
Strømkreds	PNP								
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV)								
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))								
Kortslutningssikret	ja								
Galvanisk adskilt	ja								
Omgivende forhold									
Omgivelsestemperatur [°C]	0...40								
Kapslingsklasse	IP 67								
Godkendelser / Tests									
ATEX mærkning	II 3G EEx nA II T6 X								
	II 3D T60 °C IP 67 X								
EMC	EN 50295								
AS-i parametre									
AS-i profil	S-3.0.E								
AS-i I/O konfiguration [hex]	3								
AS-i ID kode [hex]	0.E								
AS-i certifikat afventer	ja								
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3				
	Hunstik	I-1	I-2	O-3	O-4				
	ben	2+4	2+4	4	4				
Mekaniske data									
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik								
Dimensioner [mm]	45 x 83 x 25								
Materiale	PBT								
Display / Betjeningsenhed									
Display	Drift	LED, grøn							
	fejl	LED, rød							
	Funktion	LED, gul							
Tilbehør									
Leverings omfang	AC5003								
Bemærkning									
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne								
	Ingen								




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:

Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-