


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC505A + E7000A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	240

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA] 200
Indgangsstrøm High	[mA] 6...10
Indgangsstrøm Low	[mA] 0...2
Koblingsniveau høj signal	[V] > 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Udgange						
Elektrisk design		AS-i				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	0...40			
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
ATEX mærkning		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i version		2.1				
AS-i adressering		IR-adressering mulig				
Udvidet adressering		nej				
AS-i profil		S-0.0.E				
AS-i I/O konfiguration		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	0.E			
AS-i certifikat afventer		ja				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Tilbehør						
Leverings omfang		Modul-underdel, AC5000				
Bemærkning						
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
		Brug M12-stik med sekskant-møtrik, tilspændingsmoment 0.8 Nm.				
Emballage-enheder		1 stk.				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-