


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1334

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 serielt interface RS232C



Applikation

Applikation Mini controller til signalbehandling

Elektriske Data

Driftspænding [V]	22...30 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolationsmodstand [V]	500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	80
Max. energi forbrug [VA]	10
Potentialfri	ja

Udgange

Elektrisk design AS-i

Interface

Kommunikationsinterface RS232

RS232

Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	4800...62400 Baud
Stik type	SUB-D
Brugstype	programmering

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0...60



AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

Chok/vibrations stabilitet	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
----------------------------	---------------------------------

AS-i parametre

AS-i master profil	M1
AS-i certifikat	22502

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Materiale	aluminium

Display / Betjeningsenhed

Display	funktionskontrol	2 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 7 x

Tilslutning

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE