

AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1028

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Udskiftningsenheder for Krones systemer skal købes direkte ved firmaet Krones.

Denne enhed er ikke direkte kompatibel.



- 1 serielt interface RS232C
2 profibus-DP interface



Applikation

Applikation	anvendes som mini-Controller og gateway
-------------	---

Elektriske Data

Driftspænding [V]	22...30 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolationsmodstand [V]	500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	80
Max. energi forbrug [VA]	10
Potentialfri	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Interface

Kommunikationsinterface	RS232
-------------------------	-------

RS232

Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	4800...62400 Baud
Stik type	SUB-D



AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Brugstype	programmering	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i master profil		M1
AS-i certifikat		22501
Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Materiale	aluminium	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	2 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	Udskiftningsenheder for Krones systemer skal købes direkte ved firmaet Krones. Denne enhed er ikke direkte kompatibel.	
Henvisninger	Udskiftningsenheder for Krones systemer skal købes direkte ved firmaet Krones.; Denne enhed er ikke direkte kompatibel.	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler: 7 x		
Tilslutning		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE