




AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 serielt interface RS485



| Applikation                             |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Applikation                             | Mini controller til signalbehandling |
| Elektriske Data                         |                                      |
| Driftspænding [V]                       | 22...30 DC; (24 DC ; til PELV)       |
| Isolationsmodstand [V]                  | 500                                  |
| Max. strømforbrug fra AS-i [mA]         | 80                                   |
| Max. energi forbrug [VA]                | 10                                   |
| Potentialfri                            | ja                                   |
| Udgange                                 |                                      |
| Elektrisk design                        | AS-i                                 |
| Interface                               |                                      |
| RS232                                   |                                      |
| Transmissions hastighed                 | 4800...62400 Baud                    |
| Stik type                               | SUB-D                                |
| Omgivende forhold                       |                                      |
| Omgivelsestemperatur [°C]               | 0...60                               |
| Lagringstemperatur [°C]                 | -20...70                             |
| Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95                                   |
| Kapslingsklasse                         | IP 20                                |
| Godkendelser / Tests                    |                                      |
| Chok/vibrations stabilitet              | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)      |



## AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

| AS-i parametre            |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| AS-i master profil        | M1                           |               |
| AS-i certifikat           | 22503                        |               |
| Mekaniske data            |                              |               |
| Kapsling                  | hus for DIN skinne montering |               |
| Materiale                 | aluminium                    |               |
| Display / Betjeningsenhed |                              |               |
| Display                   | funktionskontrol             | 2 x LED, rød  |
|                           |                              | 2 x LED, grøn |
|                           |                              | 2 x LED, gul  |
| Bemærkning                |                              |               |
| Emballage-enheder         | 1 stk.                       |               |
| Elektrisk tilslutning     |                              |               |
| Skrueterminaler: 5 x      |                              |               |
| Tilslutning               |                              |               |

|   |         |
|---|---------|
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1– |
| 1 | PE      |