


AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1318

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Programmerings-interface RS232C
2 DeviceNet interface



Applikation

Applikation

anvendes som mini-Controller og gateway

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	22...30 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolationsmodstand	[M]	500
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	80
Max. energi forbrug	[VA]	10
Potentialfri		ja

Udgange

Elektrisk design

AS-i

Interface

Kommunikationsinterface

RS232

RS232

Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	4800...62400 Baud
Stik type	SUB-D
Brugstype	programmering



AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i master profil		M1
AS-i certifikat		22504
Mekaniske data		
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		aluminium
Display / Betjeningsenhed		
Display	funktionskontrol	2 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler: 5 x		
Tilslutning		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE