

# AC1015




## AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2215

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



### Applikation

Applikation forlængelse af AS-i netværk med 100 m

### Elektriske Data

Strømforbrug [mA] 2

### Udgange

Elektrisk design AS-i

Galvanisk adskilt ja

### Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0...60

Kapslingsklasse IP 67

### Display / Betjeningsenhed

Display Drift 2 x LED, grøn

### Bemærkning

Bemærkning AS-i ekstender bruger ingen slaveadresse.  
Det samlede antal slaver pr. master streng forbliver uforandret.  
Ingen parametring nødvendig.

Emballage-enheder 1 stk.




## AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

### Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



### Tilslutning