


AS-Interface diagnose modul

AS-i Tuner IP67



- 1 Tuningsknap
2 Drejeomskifter
3 AS-i fordelerhunстик M12



Applikation

Applikation	diagnoseværktøj til AS-i
-------------	--------------------------

Elektriske Data

Nominel spænding DC	[V]	26,5...31,6
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	60
Polaritetsbeskyttelse		ja
Underspændingsmonitorering		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	140
------	------	-----


Mekaniske data

Vægt	[g]	199,2
Materiale		PBT



AS-Interface diagnose modul

AS-i Tuner IP67

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	advarsel	LED, gul
	fejl	LED, rød
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel:, AC5000	
Bemærkning		
Bemærkning	Ingen adressering påkrævet	
	Max strømbelastning for AS-i fordeler-hunstik 1 A	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kontaktstifter til modulunderdel, FK:		
Stik: M12; kodning: A		
		
1	AS-i fordelerhunstk M12	
3	AS-i +	
3	AS-i -	