




AS-interface modul til frekvenomformer

2DI RS485 SEW CCT

Artiklen kan ikke længere leveres



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	80
Polaritetsbeskyttelse		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 2
Indgange		
Antal digitale indgange		2
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AUX
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	26
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	



AS-interface modul til frekvenomformer

2DI RS485 SEW CCT

AS-i parametre						
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F				
AS-i I/O konfiguration [hex]		7				
AS-i ID kode [hex]		F				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Funktion	motor stoppet/ kører	Fejlmelding	indgang 1	indgang 2
Mekaniske data						
Vægt [g]		286,7				
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		udgangs status		LED, gul		
		Drift		LED, grøn		
		kortslutning		LED, rød		
		Funktion		LED, rød		
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:						