


Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 adresseringsstik
2 LED



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	19,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	100
Polaritetsbeskyttelse		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 30

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

AS-i parametre

AS-i version		3.0
Udvidet adressering		ja
AS-i profil		S-B.A.5
AS-i I/O konfiguration	[hex]	B
AS-i ID kode	[hex]	A.5

Mekaniske data

Vægt	[g]	98,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Dimensioner	[mm]	83 x 22 x 45
Materiale		PBT

AC1155



AS-i RS485 gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	kortslutning	LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
A+	AS-i +	
A-	AS-i -	
B	(CTS)	
A	(RTS)	
GND		
GND	ikke anvendt	
TxD	ikke anvendt	
RxD	ikke anvendt	