


AS-Interface strømforsyning

PowerSupply 230VAC 2,8A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1256

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	110 / 230; (kan omstilles)
Nominel frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	88...132 / 184...264
Udgangsspænding DC	[V]	29,5...31,6
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	42
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	2,8
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[mV]	50
Ekstern indgangsbeskyttelse		> 6 A
Sikring	[A]	2,5; (ikke tilgængelig)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integreret data dekobling		ja

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Parallel kobling af udgange muligt	nej
Serieforbindelse af udgange muligt	nej



AS-Interface strømforsyning

PowerSupply 230VAC 2,8A

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i parametre		
AS-i certifikat		15901
Mekaniske data		
Materiale		aluminium
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...2.5 mm ²		
Tilslutning		

