


AS-Interface strømforsyning

AS-i Ltd. Power Source Class2

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1256

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	110 / 230; (kan omstilles)
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	85...132 / 184...264
Udgangsspænding DC	[V]	29,5...31,6
Kapslingsklasse		I
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	3,2
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integreret data dekobling		ja

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Parallel kobling af udgange muligt	nej



AS-Interface strømforsyning

AS-i ltd.Power Source Class2

Serieforbindelse af udgange muligt	nej
------------------------------------	-----

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	0...70
Kapslingsklasse	IP 20

Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60950/A2 1993
	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

Mekaniske data	
Materiale	aluminium

Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	LED, grøn

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning	
terminaler: 1.5...6 mm ²	
Tilslutning	

