




AS-Interface strømforsyning

PSU-1AC/ASI-4A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1254
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspændingstolerance	[%]	10
Nominel spænding AC	[V]	110 / 230
Nominel frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Kapslingsklasse		I
Overspændingsbeskyttelse		ja; (< 34)
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	150
Udgangsspænding AS-i	[V]	29,5...31,6
Antal udgangskredsløb		1
Udgangsstrøm AS-i	[A]	4
Max. rest rippel	[mV]	50
Effektivitet (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Sikring	[A]	10; (ekstern, karakteristik B)
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)



AS-Interface strømforsyning

PSU-1AC/ASI-4A

Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Integreret data dekobling		ja

Udgange

Kortslutningssikret		ja
Overbelastningssikret		ja
Parallel kobling af udgange muligt		nej
Serieforbindelse af udgange muligt		nej

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

AS-i parametre

AS-i certifikat		89501
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	1002
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715); ledig plads til konvektionsafkøling 20 mm)
Dimensioner	[mm]	136 x 50 x 144
Materiale		AlMg3; stålplade; PC

Display / Betjeningsenhed

Display	AS-i spænding	LED, grøn
---------	---------------	-----------


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



- 1: primær
2: sekundær