




AS-Interface data dekoblings modul

AS-i Data Decoupler



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	21,5...31,6 DC
Beskyttet mod omvendt polaritet		ja
Udgange		
Kortslutningssikret		ja
Galvanisk adskilt		nej
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	701
AS-i parametre		
AS-i certifikat		93001
Mekaniske data		
Vægt	[g]	263,5
Materiale		PC
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-Interface data dekoblings modul

AS-i Data Decoupler

Elektrisk tilslutning

...2,5 mm²

Tilslutning

