

AC1305




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1365
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Display



Applikation	
Applikation	decentraliseret styreenhed; PROFIBUS DP gateway
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand [V]	500
Strømforbrug [mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	1
Potentialfri	ja
Interface	
Kommunikationsinterface	RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmission standard		EN 50170
Transmissions hastighed		12 MBaud
Protokol		Profibus DP
Brugstype		Dataoverførsel
Bemærk omkring interface		diagnosefunktion
RS232		
Antal R232 interfaces		1
Transmissions hastighed		9600...115200 Baud
Stik type		RJ11
Brugstype		programmering
Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
AS-i master profil		M3
AS-i certifikat		61103
Mekaniske data		
Vægt	[g]	544,4
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		aluminium; stålplade forzinket
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	2 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

