
AC1310

AS-Interface Modbus/TCP gateway with PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Applikation		decentraliseret styreenhed; EtherNet/IP gateway; web server
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	< 700
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	10
Max. energi forbrug	[VA]	10
Antal AS-i Master		2
Interface		
Kommunikationsinterface		RS232; Ethernet
Ethernet		
Transmissions hastighed		10; 100
Protokol		Modbus TCP; TCP/IP
Brugstype		Dataoverførsel
RS232		
Antal R232 interfaces		1
Transmissions hastighed		9600...115200 Baud

AC1310

AS-Interface Modbus/TCP gateway with PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Stik type		RJ11	
Brugstype		programmering	
Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95	
Kapslingsklasse		IP 20	
AS-i parametre			
AS-i version		2.1	
AS-i profil		M3	
AS-i certifikat		61110	
Mekaniske data			
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Materiale		aluminium; stålplade forzinket	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Funktion	4 x LED, rød	
		5 x LED, grøn	
		3 x LED, gul	
		fuldt grafisk LCD-display	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			

