




AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Applikation	decentraliseret styreenhed; DeviceNet gateway
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	2
Interface	
Kommunikationsinterface	RS232; CAN
CAN	
Protokol	DeviceNet
Brugstype	Dataoverførsel
Bemærk omkring interface	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
Antal RS232 interfaces		1
Transmissions hastighed		9600...115200 Baud
Stik type		RJ11
Brugstype		programmering
Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
AS-i master profil		M3
AS-i certifikat		61112
Mekaniske data		
Vægt	[g]	549,4
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		aluminium; stålplade forzinket
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	4 x LED, rød
		3 x LED, grøn
		3 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		

