




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Display
- 2 Tast
- 3 profibus-DP interface



Applikation		
Applikation	anvendelse som PROFIBUS DP Gateway med 1 AS-i Master	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand	[V]	500
Strømforbrug	[mA]	< 400
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	10
Max. energi forbrug	[VA]	10
Antal AS-i Master		1
Potentialfri		ja
Interface		
Kommunikationsinterface	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Transmission standard	EN 50170	
Transmissions hastighed	12 MBaud	
Protokol	Profibus DP	
Brugstype	Dataoverførsel	
Bemærk omkring interface	diagnosefunktion	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20

AS-i parametre

AS-i version	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i certifikat	61105

Mekaniske data

Vægt	[g]	545,6
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		aluminium; stålplade forzinket

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	2 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		1 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

