




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1376
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Applikation	PROFIBUS DP gateway
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand [V]	500
Strømforbrug [mA]	< 400
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	2
Potentialfri	ja
Interface	
Kommunikationsinterface	PROFIBUS
PROFIBUS	
Transmission standard	EN 50170
Transmissions hastighed	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Brugstype	Dataoverførsel



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Bemærk omkring interface		diagnosefunktion	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95	
Kapslingsklasse		IP 20	
AS-i parametre			
AS-i version		2.1	
AS-i master profil		M3	
AS-i certifikat		61106	
Mekaniske data			
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiale		aluminium; stålplade forzinket	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Drift	3 x LED, rød	
		3 x LED, grøn	
		2 x LED, gul	
		fuldt grafisk LCD-display	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			

