




AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4 SB




Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	2000
Max strømbelastning total	[A]	4
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (AUX)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	2000; (AUX)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x)



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4 SB

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vægt	[g]	272,5
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse	
Dimensioner	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiale	PA 6.6; Hunstik: Messing forniklet; gevindbøsninger i underdel: Messing forniklet; O-ring: FKM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt	
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning	Fladkabel	
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Rustfri stål mufte, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: M12; kodning: A		
		
1	AS-i +	
2	ekstern spænding -	
3	AS-i -	
4	ekstern spænding +	
5	Beskyttelses-leder (FE)	