


AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2410

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

26,5...31,6 DC

Strømforbrug

[mA]

< 242

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange

4

Kobling af digitale indgange

PNP

Sensorforsyning til indgangene

AS-i

Strømforsyning

[V]

20...30

Max. Total strømbelastning på indgange

[mA]

200

Indgangsstrøm High

[mA]

> 5

Indgangsstrøm Low

[mA]

< 1,5

Koblingsniveau høj signal

[V]

> 10

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede

ja



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12


Udgange						
Elektrisk design		AS-i				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...80			
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O konfiguration		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	0			
AS-i certifikat		06601				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data						
Materiale		PUR				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		Funktion		LED, gul		
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kabel: 2 m						
Stik: M12; kodning: A						
						



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Tilslutning



1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	med bro Dataindgang
3	Forsyningsspænding sensor L-