


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2465

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC

Strømforbrug [mA] < 75

Max strømbelastning total [A] 4

Integreret "Watchdog" ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 4

Udgange

Elektrisk design AS-i

Antal digitale udgange 4

Strømkreds PNP

Spændingsområde DC [V] 10...30; (til PELV; via rundkabel)

Max strømbelastning pr. udgang [mA] 2000

Kortslutningssikret ja

Galvanisk adskilt ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...80



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i profil	S-8.0				
AS-i I/O konfiguration [hex]	8				
AS-i ID kode [hex]	0				
AS-i certifikat	08901				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	O-1	O-2	O-3	O-4
	ben	4	4	4	4

Mekaniske data

Materiale	PUR
-----------	-----

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m

Stik: M12; kodning: A



Tilslutning



3	ekstern spænding -
4	Switch udgang +
5	Beskyttelses-leder (PE)