




AS-Interface CompactLine modul

CompactModule/2x2DI/M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2457
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 242
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4; (2 x 2)
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule/2x2DI/M12

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
--	----

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i profil	S-0.1			
AS-i I/O konfiguration [hex]	0			
AS-i ID kode [hex]	1			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2
	Hunstik	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	ben	4	2	4

Mekaniske data

Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse
Materiale	PUR

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A

