




AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 SB V4A



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

|                                             |      |                   |
|---------------------------------------------|------|-------------------|
| Driftspænding                               | [V]  | 26,5...31,6 DC    |
| Max. strømforbrug fra AS-i                  | [mA] | 2000              |
| Max strømbelastning total                   | [A]  | 4                 |
| Ekstra strømforsyning                       | [V]  | 20...30 DC; (AUX) |
| Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning | [mA] | 2000; (AUX)       |


Omgivende forhold

|                                     |      |                                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                | [°C] | -25...80                                        |
| Lagringstemperatur                  | [°C] | -25...80                                        |
| Maks. tilladt relativ luftfugtighed | [%]  | 90; (ikke kondenserende)                        |
| Max højde over havet                | [m]  | 2000                                            |
| Kapslingsklasse                     |      | IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 SB V4A

| Godkendelser / Tests                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EMC                                                                                            | EN 61000-6-2                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                                                                                | EN 62026-2                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                | EN 50581                                                                                                                                                                                                  |                 |
| UL godkendelse                                                                                 | Strømforsyning                                                                                                                                                                                            | Class 2         |
| Mekaniske data                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Vægt                                                                                           | [g]                                                                                                                                                                                                       | 272             |
| Monteringsmetode                                                                               | AS-i fladkabelforbindelse                                                                                                                                                                                 |                 |
| Dimensioner                                                                                    | [mm]                                                                                                                                                                                                      | 118,2 x 60 x 27 |
| Materiale                                                                                      | PA 6.6; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L); gevindbøsninger i underdel: rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt; Skruer rustfri stål (1.4578 / 316Cu) |                 |
| Elektrisk tilslutning                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Modul tilslutning                                                                              | Fladkabel                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Tilbehør                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Tilbehør (valgfri)                                                                             | Rustfri stål mufte, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402                                                                                                                          |                 |
| Bemærkning                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Emballage-enheder                                                                              | 1 stk.                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Elektrisk tilslutning                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Stik: M12; kodning: A                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1                                                                                              | AS-i +                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 2                                                                                              | ekstern spænding -                                                                                                                                                                                        |                 |
| 3                                                                                              | AS-i -                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 4                                                                                              | ekstern spænding +                                                                                                                                                                                        |                 |
| 5                                                                                              | Beskyttelses-leder (FE)                                                                                                                                                                                   |                 |