


AS-Interface CompactLine modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2466

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 AS-i strømforsyning
- 2 ekstern forsyning
- 3 fiksering for infrarød adapter
- 4 jordskruer



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	30
Max strømbelastning total	[A]	4
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange

4; (bi-direktionel)

Kobling af digitale indgange

PNP



AS-Interface CompactLine modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Sensorforsyning til indgangene		til PELV
Strømforsyning	[V]	20...30; (driftsspænding "supply class 2" iht. cULus)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange

Elektrisk design		AS-i
Antal digitale udgange		4
Strømkreds		PNP
Spændingsområde DC	[V]	20...30; (til PELV; via fladkabel; driftsspænding "supply class 2" iht. cULus)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	2000
Kortslutningssikret		ja
Galvanisk adskilt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parametre

AS-i version	2.1					
AS-i adressering	IR-adressering mulig					
Udvidet adressering	nej					
AS-i profil	S-7.0.E					
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7				
AS-i ID kode	[hex]	0.E				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3	
	bi-direktionel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4	

Mekaniske data

Monteringsmetode		AS-i fladkabelforbindelse
Dimensioner	[mm]	60 x 152 x 24
Materiale		PUR

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Rustfri stål mufte, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402
--------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

**AS-Interface CompactLine modul**

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-