




AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 2 x 4 DI A/B



Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	230
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8
Indgange	
Antal digitale indgange	8; (2 x Slave)
Kobling af digitale indgange	PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	180
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 2 x 4 DI A/B

Omgivende forhold							
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60					
Lagringstemperatur	[°C]	-25...60					
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)					
Max højde over havet	[m]	2000					
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68					
Godkendelser / Tests							
EMC		EN 62026-2					
		EN 50581					
MTTF	[År]	114					
UL godkendelse		Strømforsyning		Class 2			
AS-i parametre							
AS-i version		3.0					
Udvidet adressering		ja					
AS-i master profil		M2; M3; M4					
AS-i profil		S-0.A.E					
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0					
AS-i ID kode	[hex]	A.E					
AS-i certifikat		133901					
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3		
	input	1	2	3	4		
	Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4		
	ben	4	4	4	4		
Placering af parameterbits	Parameter bit	Betegnelse					
	P0	ikke anvendt					
	P1	periferisk fejl indikation	: 1	aktiveret	/ 0	deaktiveret	
	P2	ikke anvendt					
	P3	ikke anvendt					
Mekaniske data							
Vægt	[g]	152					
Monteringsmetode		montering på bagvæg					
Dimensioner	[mm]	134,5 x 30 x 23,5					
Materiale		PBT					
Display / Betjeningsenhed							
Display	udgangs status				LED, gul I1...I8		
	Drift				LED, grøn AS-i		
	fejl				LED, rød		
Elektrisk tilslutning							
Modul tilslutning		M12					



AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 2 x 4 DI A/B

Tilbehør	
Leverings omfang	Tekstplade
	Beskyttelseshætte: 2
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M8, E73005
	Fladkabel stik: 1 m, rundkabel, E70583
	Fladkabel stik: M12, E70096
	DIN skinne Adapter:, E73007

Bemærkning	
Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
	default (standard) indstillinger for ID1 koder: slave 1=1 / slave 2=2
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - AS-i

Stik: M12; kodning: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrisk tilslutning - Indgange

Stik: M8; kodning: A



	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang