


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5200

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total	[A]	2

Indgange

Strømforsyning	[V]	20...30
----------------	-----	---------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	100,4
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik
Materiale		PBT

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



1	AS-i +
2	ekstern spænding -
3	AS-i -
4	ekstern spænding +