


## AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 felt til markering  
2 fiksering for infrarød adapter



## Elektriske Data

|                            |      |                |
|----------------------------|------|----------------|
| Driftspænding              | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Max. strømforbrug fra AS-i | [mA] | 250            |

## Indgange / Udgange

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4 |
|-------------------------|----------------------------|

## Indgange

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Antal digitale indgange                      | 4                            |
| Kobling af digitale indgange                 | PNP                          |
| Sensorforsyning til indgangene               | AS-i                         |
| Strømforsyning                               | [V] 18...30; (via fladkabel) |
| Max. Total strømbelastning på indgange       | [mA] 200                     |
| Indgangsstrøm High                           | [mA] 6...10                  |
| Indgangsstrøm Low                            | [mA] 0...2                   |
| Koblingsniveau høj signal                    | [V] > 11                     |
| Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja                           |

## Udgange

|                  |      |
|------------------|------|
| Elektrisk design | AS-i |
|------------------|------|

## Omgivende forhold

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] -25...50 |
|----------------------|---------------|



## AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bemærk               | strøm til sensorforsyning: < 200 mA |
| omgivelsestemperatur | -25...70 °C: < 150 mA               |
| Kapslingsklasse      | IP 67                               |

## Godkendelser / Tests

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## AS-i parametre

|                            |               |                            |   |     |     |         |             |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---|-----|-----|---------|-------------|
| AS-i version               |               | 2.1                        |   |     |     |         |             |
| AS-i adressering           |               | IR-adressering mulig       |   |     |     |         |             |
| Udvidet adressering        |               | nej                        |   |     |     |         |             |
| AS-i profil                |               | S-0.F.E                    |   |     |     |         |             |
| AS-i I/O konfiguration     | [hex]         | 0                          |   |     |     |         |             |
| AS-i ID kode               | [hex]         | F.E                        |   |     |     |         |             |
| Placering af parameterbits | Parameter bit | Betegnelse                 |   |     |     |         |             |
|                            | P0            | valg høj aktiv / lav aktiv | / | ben | 2 / | Hunstik | I-1 / FKT 1 |
|                            | P1            | valg høj aktiv / lav aktiv | / | ben | 2 / | Hunstik | I-2 / FKT 2 |
|                            | P2            | valg høj aktiv / lav aktiv | / | ben | 2 / | Hunstik | I-3 / FKT 3 |
|                            | P3            | valg høj aktiv / lav aktiv | / | ben | 2 / | Hunstik | I-4 / FKT 4 |

## Mekaniske data

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Vægt [g]         | 107,7                                       |
| Monteringsmetode | AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik |
| Materiale        | PBT                                         |

## Display / Betjeningsenhed

|         |          |           |
|---------|----------|-----------|
| Display | Drift    | LED, grøn |
|         | fejl     | LED, rød  |
|         | Funktion | LED, gul  |

## Tilbehør

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tilbehør (valgfri) | Modul-underdel |
|--------------------|----------------|

## Bemærkning

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning        | <p>Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:</p> <p>I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4</p> <p>Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.</p> <p>I tilfælde af fejl kan høj eller lav aktivitet (NO eller NC princippet) funktionskontrol-indgangene indstilles separat</p> <p>I fejlsituationer lyser den røde LED for den pågældende indgang og desuden blinker LED 2 (FEJL).</p> |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

### Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A



|   | Indgange                     |
|---|------------------------------|
| 1 | Forsyningsspænding sensor L+ |
| 2 | funktionskontrol-indgang     |
| 3 | Forsyningsspænding sensor L- |
| 4 | Dataindgang                  |
| 5 | ikke anvendt                 |