


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 3DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5203

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	50
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 3
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Antal digitale udgange	3
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja


Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 3DO T M12

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i profil		S-8.A.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	8
AS-i ID kode	[hex]	A.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	108,6
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Modul-underdel
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:		
Stik: M12; kodning: A		
		
1	Udgange	
2	ikke anvendt	
3	ikke anvendt	
4	ekstern spænding AUX -	
5	Switch udgang +	
	ikke anvendt	