


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5204

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	180
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul


ClassicLine 4DI 3DO T M12

Udgange					
Elektrisk design	AS-i				
Antal digitale udgange	3				
Strømkreds	PNP				
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssikret	ja				
Galvanisk adskilt	ja				
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70				
Kapslingsklasse	IP 67				
Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
AS-i parametre					
AS-i version	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mulig				
Udvidet adressering	ja				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	4	2 4	4	2 4
	Udgang	1	2	3	-
	Hunstik	O-1	O-2	O-3	-
	ben	4	4	4	-
Mekaniske data					
Vægt [g]	193,8				
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik				
Materiale	PBT				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
	Funktion	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel				
Bemærkning					
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder	1 stk.				

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:

Tilslutning






AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Stik: M12; kodning: A



	Indgange
	Hunстик I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunстик I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunстик I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunстик I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt
	Udgange
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang +
5	ikke anvendt