


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5211

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	150
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Udgange					
Elektrisk design	AUX				
Antal digitale udgange	2				
Strømkreds	PNP				
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssikret	ja				
Galvanisk adskilt	ja				
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70				
Kapslingsklasse	IP 67				
Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
AS-i parametre					
AS-i version	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mulig				
Udvidet adressering	nej				
AS-i profil	S-3.0.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	0.E				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	-	-
	Hunstik	I-1	I-2	-	-
	ben	2+4	2+4	-	-
	Udgang	-	-	1	2
	Hunstik	-	-	O-3	O-4
	ben	-	-	4	4
Mekaniske data					
Vægt [g]	113,4				
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik				
Materiale	PBT				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
	Funktion	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel				
Bemærkning					
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I1, I2				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder	1 stk.				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:

Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-
5	ikke anvendt
Udgange	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang +
5	ikke anvendt