

AC2514




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: AC5214 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	150
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Min. koblingsniveau high signal [V]	11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Udgange					
Elektrisk design		AS-i			
Antal digitale udgange		2			
Strømkreds		PNP			
Spændingsområde DC	[V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)			
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))			
Kortslutningssikret		ja			
Galvanisk adskilt		ja			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70			
Kapslingsklasse		IP 67			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
MTTF	[År]	210			
AS-i parametre					
AS-i version		2.1			
AS-i adressering		IR-adressering mulig			
Udvidet adressering		ja			
AS-i profil		S-B.A.E			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	B			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat afventer		ja			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	-	-	3	4
	Hunstik	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	-	-	4	2 4
	Udgang	1	2	-	-
	Hunstik	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	ben	4	2 4	-	-
Mekaniske data					
Vægt	[g]	114,4			
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik			
Materiale		PBT			
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
	Funktion	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfri)		Modul-underdel			

AS-Interface ClassicLine modul


ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Bemærkning	
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale: I-, I+, I-3/4, I-4
Henvisninger	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet. Artiklen kan ikke længere leveres
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:

Tilslutning





AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Indgange	
	Hunstik I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunstik I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt
Udgange	
	Hunstik O-1/2
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
	Hunstik O-2
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt

Stik: M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: AC5214 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!