


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	150
Max strømbelastning total	[A]	2
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange		2
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Antal digitale udgange	2				
Strømkreds	PNP				
Spændingsområde DC	[V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)			
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))			
Kortslutningssikret		ja			
Galvanisk adskilt		ja			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70			
Kapslingsklasse		IP 67			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
AS-i parametre					
AS-i version		2.1			
AS-i adressering		IR-adressering mulig			
Udvidet adressering		ja			
AS-i profil		S-B.A.E			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	B			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	-	-	3	4
	Hunstik	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	-	-	4	2 4
	Udgang	1	2	-	-
	Hunstik	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	ben	4	2 4	-	-
Mekaniske data					
Vægt	[g]	115			
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik			
Materiale		PBT; pakning: FKM; Skruer: Rustfrit stål			
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	fejl			LED, rød	
	Funktion			LED, gul	
Tilbehør					
Tilbehør (valgfri)		Modul-underdel			
Bemærkning					
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder		1 stk.			


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:

Tilslutning



Stik: M12