




AS-i interface moduler til tavlebrug

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
Måleområde [°C]	-200...850
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 90
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
Indgange	
Antal digitale indgange	4
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	1
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
Opløsning analog input	16 / 0,1 °C
Udgange	
Elektrisk design	AS-i
Måle/indstillingsområde	
Måleområde [°C]	-200...850




AS-i interface moduler til tavlebrug

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i profil		S-7.1
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	1
AS-i certifikat afventer		ja
Mekaniske data		
Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis	
Materiale	PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	LCD-display, E70206	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler:		

Tilslutning



Artiklen er udgået - arkiv informationer