


Artiklen kan ikke længere leveres



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	20...29 DC
Strømforbrug	[mA]	< 85
Potentialfri		nej

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	8
-------------------------	---



I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP 4x2DI M12

Strømforsyning [V]	20...29
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	500
Koblingsniveau høj signal [V]	11...30
Koblingsniveau lav signal [V]	-3...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Interface

PROFIBUS

Transmissions hastighed	9,6...12000 kBit/s
-------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...55
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationsbestandig	IEC 68	sektion 2-6 / IEC 68, sektion 2-27

Mekaniske data


Vægt [g]	296,5
Materiale	Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - PROFIBUS

Stik: M12; kodning: B



	Hanstik M12 PROFIBUS In
1	ikke anvendt
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	afskærmning
	Hunstik M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	afskærmning



I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A



1	Hunstik M12
2+4	Forsyningsspænding sensor +
3	Dataindgang
5	Forsyningsspænding sensor -
	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M8; kodning: A



	Hanstik M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Hunstik M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND