




I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Artiklen kan ikke længere leveres



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	20...29 DC
Strømforbrug	[mA]	< 140
Potentialfri		nej
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge indgange: 4
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		fra "load voltage" (sekundær forsyning)



I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Antal analoge indgange	4
Analog indgang (strøm) [mA]	4...20

Nøjagtighed / afvigelser

Målefejl [% af slutværdi]	< ± 0,3
---------------------------	---------

Interface

PROFIBUS

Transmissions hastighed	9,6...12000 kBit/s
-------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...55
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationsbestandig	IEC 68	sektion 2-6 / IEC 68, sektion 2-27

Mekaniske data


Vægt [g]	327,5
Materiale	Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - PROFIBUS

Stik: M12; kodning: B



	Hanstik M12 PROFIBUS In
1	ikke anvendt
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	afskærmning
	Hanstik M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	afskærmning




I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A



Hunstik M12 Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor UL
2	input +
3	GND
4	input -
5	afskærmning

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M8; kodning: A



Hanstik M8	
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
Hunstik M8	
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND