




AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI/4DO T C

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 240
Max strømbelastning total [A]	4
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	> 3,5
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	4



AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI/4DO T C

Strømkreds		PNP	
Spændingsområde DC [V]		10...30; (til PELV)	
Max strømbelastning pr. udgang [mA]		1000	
Kortslutningssikret		ja	
Galvanisk adskilt		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70	
Kapslingsklasse		IP 20	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 50295	
AS-i parametre			
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O konfiguration [hex]		7	
AS-i ID kode [hex]		0	
Mekaniske data			
Monteringsmetode		montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis	
Materiale		PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	LED, gul
		Drift	LED, grøn
		kortslutning	LED, rød
Tilbehør			
Tilbehør (valgfri)		COMBICON stik:, E70198	
Bemærkning			
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.	
Emballage-enheder		1 stk.	


AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI/4DO T C

Elektrisk tilslutning

COMBICON:

Tilslutning



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
I1...I4	indgang Sensor 1...4
O1...O4	Switch udgang aktuator 1...4