




AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DO T C

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 40
Max strømbelastning total	[A]	4

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC	[V] 10...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 1000
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25...70
Kapslingsklasse	IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i profil	S-8.0
-------------	-------



AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DO T C

AS-i I/O konfiguration	[hex]	8
AS-i ID kode	[hex]	0

Mekaniske data

Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis
Materiale	PA; PVC

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn
	kortslutning	LED, rød

Bemærkning

Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
O1...O4	Switch udgang aktuator 1...4