




## AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI C

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
| Strømforbrug [mA] | < 280          |

## Indgange / Udgange

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4 |
|-------------------------|----------------------------|

## Indgange

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Antal digitale indgange                      | 4       |
| Kobling af digitale indgange                 | PNP     |
| Sensorforsyning til indgangene               | AS-i    |
| Strømforsyning [V]                           | 20...30 |
| Max. Total strømbelastning på indgange [mA]  | 200     |
| Indgangsstrøm High [mA]                      | > 3     |
| Indgangsstrøm Low [mA]                       | < 1,5   |
| Koblingsniveau høj signal [V]                | > 10    |
| Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja      |

## Udgange

|                  |      |
|------------------|------|
| Elektrisk design | AS-i |
| Strømkreds       | PNP  |

## Omgivende forhold


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
|---------------------------|----------|



## AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI C

|                           |                                                                      |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kapslingsklasse           | IP 20                                                                |           |
| Godkendelser / Tests      |                                                                      |           |
| EMC                       | EN 50295                                                             |           |
| AS-i parametre            |                                                                      |           |
| AS-i profil               | S-0.0                                                                |           |
| AS-i I/O konfiguration    | [hex]                                                                | 0         |
| AS-i ID kode              | [hex]                                                                | 0         |
| Mekaniske data            |                                                                      |           |
| Monteringsmetode          | montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis |           |
| Materiale                 | PA; PVC                                                              |           |
| Display / Betjeningsenhed |                                                                      |           |
| Display                   | udgangs status                                                       | LED, gul  |
|                           | Drift                                                                | LED, grøn |
| Bemærkning                |                                                                      |           |
| Bemærkning                | Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:       |           |
|                           | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                               |           |
|                           | Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.              |           |
| Emballage-enheder         | 1 stk.                                                               |           |
| Elektrisk tilslutning     |                                                                      |           |
| COMBICON:                 |                                                                      |           |
| Tilslutning               |                                                                      |           |



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| A+      | AS-i +                         |
| A-      | AS-i -                         |
| I+      | Forsyningsspænding sensor +24V |
| I-      | Forsyningsspænding sensor 0V   |
| I1...I4 | indgang Sensor 1...4           |