




AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DO R C

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2258

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 60
Max strømbelastning total	[A]	6

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 4
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Spændingsområde DC	[V] 24
Spændingsområde AC	[V] 240
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 2500
Antal udgange med relæ	4
Galvanisk adskilt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25...50
Kapslingsklasse	IP 20

Godkendelser / Tests


EMC	EN 50295
	EN 50178



AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DO R C

AS-i parametre		
AS-i profil		S-8.0
AS-i I/O konfiguration	[hex]	8
AS-i ID kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis	
Dimensioner	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiale	PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	COMBICON stik:, E70198	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
COMBICON:		
Tilslutning		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Ekstern forsyning + (DC) / L1 (AC)
N	Ekstern forsyning - (DC) / N (AC)
O1...O4	Switch udgang aktuator 1...4