


AC2900



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K



Applikation

Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (AUX)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-5...70
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vægt	[g]	613,5
Dimensioner	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiale		Rustfrit stål; PC

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	M12
-------------------	-----

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelses-prop: M12, E70297
Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle:, E70390

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	funktions-jordforbindelse