


AC2900



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K



Applikation

Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (AUX)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-5...70
Lagringstemperatur	[°C]	-5...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vægt	[g]	613,5
Dimensioner	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; O-ring: EPDM; Beskyttelseshætte: PP
Tætningsmateriale		EPDM

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	M12
-------------------	-----

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelses-prop: 8 x M12, E70297
Tilbehør (valgfri)	Momentnøgle:, E70390



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12; kodning: A; pakning: EPDM; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. Ledningslængde: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 8 x M12; kodning: A; pakning: EPDM; tilspændingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. Ledningslængde: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE