


## AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5200

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



## Elektriske Data

|                           |     |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| Driftspænding             | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Max strømbelastning total | [A] | 2              |
| Ekstra strømforsyning     | [V] | 24 DC          |

## Indgange

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Strømforsyning | [V] | 20...30 |
|----------------|-----|---------|

## Udgange

|                  |      |
|------------------|------|
| Elektrisk design | AS-i |
|------------------|------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40...85 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## Mekaniske data

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Monteringsmetode | AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik |
| Materiale        | PBT                                         |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|




## AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

### Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |