


AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5205

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 135

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]		-25...85		
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O konfiguration		[hex]		0		
AS-i ID kode		[hex]		0		
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	2+4	2+4	3+4	3+4
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		Funktion		LED, gul		
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:						
Stik: M12; kodning: A						
						